

**Startersleutel, Sleutelwijdtes: 14X17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	618000 14X17
GTIN	4018754022069
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmede ringsleutel in boogvorm. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Torsiestijve schacht met dubbel T-profiel. Met **AS-Drive**-profiel.

Toepassing:

Speciaal voor werkzaamheden aan het motorblok, bijvoorbeeld montage van carburateur, dynamo etc. en overal waar bouten en moeren met normale ringsleutels moeilijk bereikbaar zijn.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₂	17 mm
Ring-Ø D ₂	24,5 mm
Ring-Ø D ₁	21 mm
Sleutelwijdte ₁	14 mm
Sleutellengte	179 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Kophoogte h	7,5 mm
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel

Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Ringzijde AS-Drive	ja
Boogvorm	ja
Producttype	Schroefsleutel