



Slagringsleutel, recht, Sleutelwijdte: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	619000 50
GTIN	4018754023196
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, met korte, sterke profielschacht en versterkt slagstuk. Extreem dunne ring, sleutelwijdte met nauwe tolerantie voorschroefwerkzaamheden in zeer kleine ruimtes. De ring is hoger dan de genormaliseerde moeren, waardoor de sleutel niet klemt. Sterker dan elke bout.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, groen gelakt.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	280 mm
Ringhoogte h	35 mm
Sleutelwijdte	50 mm
Ring-Ø D	70 mm
Norm	DIN 7444
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	groen gelakt
Producttype	Schroefsleutel

