



Startersleutel, Sleutelwijdtes: 16X18mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 618000 16X18 |
| GTIN | 4018754096770 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede ringsleutel in boogvorm. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Torsiestijve schacht met dubbel T-profiel. Met **AS-Drive**-profiel.

Toepassing:

Speciaal voor werkzaamheden aan het motorblok, bijvoorbeeld montage van carburateur, dynamo etc. en overal waar bouten en moeren met normale ringsleutels moeilijk bereikbaar zijn.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst (geen scherpe randen).

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Sleutelwijdte ₁ | 16 mm |
| Ring-Ø D ₂ | 27,5 mm |
| Sleutelwijdte ₂ | 18 mm |
| Ring-Ø D ₁ | 25,3 mm |
| Sleutellengte | 200 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Kophoogte h | 8,5 mm |
| Productieproces | matrijsgesmeed |
| Materiaal | Chrome-Alloy-Steel |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Oppervlak | verchromd (splintervrij) |
| Ringzijde AS-Drive | ja |
| Boogvorm | ja |
| Producttype | Schroefsleutel |