

**Ringsleutel, recht, verchromd, Sleutelwijdte: 27X32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	617950 27X32
GTIN	4045197463883
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

HOLEX – met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX – chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte z_2	32 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	12,8 mm
Maximale ring- \varnothing $D_2\max$	45,5 mm
Sleutelwijdte z_1	27 mm
Maximale ring- \varnothing $D_1\max$	38,5 mm
Sleutellengte L	288 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel