

**FRIEDRICH****Ratel, 1/2 inch met vergrendeling, omschakelbaar, volledig geïsoleerd****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643810
GTIN	4007555360494
Artikelklasse	66A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met kunststof isolatie **tot 1000 Volt** volgens **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**

**Norm:**

**DIN EN 60900 / VDE 0682-201**

**Opmerking:**

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen **volledig geïsoleerde** gereedschappen (nr. 643810 – 643841) met elkaar worden gecombineerd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

totale lengte: 260 mm

**Technische beschrijving**

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
totale lengte	260 mm
Oppervlak	met kunststof isolatie
Producttype	Ratel

**Accessoires**

643841 24

6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd Sleutelwijdte  
24 mm

6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 14  
mm

643840 14

Verlengstuk, 1/2 inch volledig geïsoleerd Totale lengte 250  
mm

643820 250

6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd Sleutelwijdte  
10 mm

643841 10

6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 12  
mm

643840 12

6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 19  
mm

643840 19

6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd Sleutelwijdte  
16 mm

643841 16

6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd Sleutelwijdte  
12 mm

643841 12

6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 17  
mm

643840 17

6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd Sleutelwijdte  
17 mm

643841 17

6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 22  
mm

643840 22

6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 16  
mm

643840 16

6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 13  
mm

643840 13

6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 27  
mm

643840 27

6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd Sleutelwijdte  
18 mm

643841 18

6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd Sleutelwijdte  
11 mm

643841 11

6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 24  
mm

643840 24

643840 10

6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 10 mm

6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 22 mm

643841 22

6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 14 mm

643841 14

6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 18 mm

643840 18

6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 11 mm

643840 11

6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 13 mm

643841 13

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch volledig geïsoleerd Zeskant 6 mm

643830 6

6-kant dop, 1/2 inch, lang volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 19 mm

643841 19

Verlengstuk, 1/2 inch volledig geïsoleerd Totale lengte 125 mm

643820 125

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch volledig geïsoleerd Zeskant 5 mm

643830 5

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch volledig geïsoleerd Zeskant 8 mm

643830 8