



Dopsleutelassortiment 3/4 inch-vierkant 16-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	644000
GTIN	4018754080090
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**.

Buitenvierkant volgens DIN 3120-B 20 met verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3120-D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Levering:

10 Doppen – 6-kant: Nr. 644500 maat 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 Glijkop: Nr. 645500

1 Hoekgewricht: 1 st.

2 Verlengstukken: Nr. 645400 200 en 400 mm

1 Ratelkop: Nr. 645000

1 Handgreep: Nr. 646200

Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	3/4 inch
Aantal delen	16
Bitsoort	6-kant dopsleutel

Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	22-50 mm
Verpakking	Plaatstalen koffer
Lengte	575 mm
Breedte	220 mm
Hoogte	86 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Verlengstuk, 3/4 inch Totale lengte 200 mm	645400 200
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 27 mm	644500 27
Ratelkop 3/4 inch zonder handvat	645000
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 22 mm	644500 22
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 34 mm	644500 34
Glijkop zonder handgreep, 3/4 inch	645500
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 24 mm	644500 24
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 36 mm	644500 36
Handgreep voor 3/4 inch	646200
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 50 mm	644500 50
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 46 mm	644500 46
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 30 mm	644500 30
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 32 mm	644500 32
Verlengstuk, 3/4 inch Totale lengte 400 mm	645400 400
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 41 mm	644500 41