

**Accuschroefboormachine, Wireless Charging, Producent-ID: GSR1860CW****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070247 GSR1860CW
GTIN	3165140867269
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Bosch accu-boorschroefmachine

- **Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.**
- **Lange levensduur dankzij borstelloze EC-motor (niet bij 070243).**
- **Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
- **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control met automatische uitschakeling bij blokkering alsook unieke precisiekoppeling en motorrem. 13mm-Auto-Lock-metaalboorhouder. Hoog draaimoment. Met **Wireless-Charging-System**: automatisch laden met speciale, accusparende **inductielaadtechniek**. Uitbreiden met **Connectivity**-module mogelijk.

Levering:

Inclusief 2x Li-ion-accu, lader, transportkoffer, riemclip, bithouder.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's, startersets en laders 073851 e.v. en 073866 e.v.

Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Aansluiting: snoerloos laden

Fabrikantnummer: GSR 18 V-60C
 Motortype: Borstelloze motor
 Accuspanning: 18 V
 Accucapaciteit: 2 A·h
 Maximaal draaimoment zacht: 31 N·m
 Maximaal draaimoment hard: 60 N·m

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Fabrikantnummer	GSR 18 V-60C
Gewicht	1,7 kg
Toerentalbereik 1e stand	0 - 600 min ⁻¹
Typisch gebruik	Heavy Duty
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Toerentalbereik 2e stand	0 - 1900 min ⁻¹
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximaal draaimoment hard	60 N·m
Aansluiting	snoerloos laden
Motortype	Borstelloze motor
Maximale spiraalboor-Ø in hout	38 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Accucapaciteit	2 A·h
Accuspanning	18 V
Maximaal draaimoment zacht	31 N·m

Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18-W V	073851 B18-W
Starterset Wireless Charging Type GAL1830W	073862 GAL1830W