


Garant GRIDLINE

Geperforeerde wand tweezijdig voor gereedschapswagens, Nuttige hoogte: 950mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	914852 950
GTIN	4045197893987
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

Paar staanders van stalen buis 25×25 mm met geperforeerde plaatstalen wand (□ 9×9 mm in raster van 37 mm), met zilverkleurige poedercoating.

Aan beide zijden geperforeerde wand.

T.b.v.:

Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

Levering:

Geperforeerde plaatstalen wand inclusief paar staanders.

Technische beschrijving

Geperforeerde wand breedte	635 mm
Geperforeerde wand hoogte	950 mm
Hoogte	950 mm
Serie	ToolCar
Toepassingsgebied	Gereedschapswagen

Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Producttype	Geperforeerde wand

Accessoires

Led-lamp voor gereedschapswagenexclusief standers Type 20	914870 20
--	-----------