


Garant GRIDLINE

**Geperforeerde wand tweezijdig voor ToolTruck, Nuttige hoogte: 950mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	914856 950
GTIN	4045197894045
Artikelklasse	9GT

**Omschrijving****Uitvoering:**

Paar staanders van stalen buis 25×25 mm met geperforeerde plaatstalen wand (□ 9×9 mm in raster van 37 mm), met zilverkleurige poedercoating.

Aan beide zijden geperforeerde wand.

**T.b.v.:**

Nr. 914560, 914564, 914568.

**Levering:**

Geperforeerde plaatstalen wand inclusief paar staanders.

**Technische beschrijving**

Geperforeerde wand breedte	1025 mm
Geperforeerde wand hoogte	950 mm
Hoogte	950 mm
Serie	ToolTruck
Toepassingsgebied	Werkbankwagen
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm

Producttype

Geperforeerde wand

---

**Accessoires**

Led-lamp voor ToolTruckexclusief standers Type 20

914872 20