


Garant GRIDLINE

Geperforeerde wand eenzijdig voor ToolTruck, Nuttige hoogte: 950mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	914855 950
GTIN	4045197894014
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

Paar staanders van stalen buis 25×25 mm met geperforeerde plaatstalen wand (□ 9×9 mm in raster van 37 mm), met zilverkleurige poedercoating.

Aan één zijde geperforeerde wand, aan andere zijde met glad plaatstaal.

T.b.v.:

Nr. 914560, 914564, 914568.

Levering:

Geperforeerde plaatstalen wand inclusief paar staanders.

Technische beschrijving

Geperforeerde wand hoogte	950 mm
Geperforeerde wand breedte	1025 mm
Hoogte	950 mm
Serie	ToolTruck
Toepassingsgebied	Werkbankwagen
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm

Producttype

Geperforeerde wand

Accessoires

Led-lamp voor ToolTruckexclusief standers Type 20

914872 20