



## Hoge veterschoen zwart/blauw VD PRO 1800 ESD, S2 NB, EU-schoenmaat: 36



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092541 36
GTIN	4044348520086
Artikelklasse	09C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.

- **Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Loopzool TPU Athletic ESD, lichtblauw.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.

Met **SECURA VARIO®-hieldemping**.

Met binnenzool van echt leer.

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092542.

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46. Bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 50. Bevat het dempingselement rood en groen

### Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpap	Aluminium
Veiligheidsklasse	S2
Kleur	zwart / blauw
EU-schoenmaat	36
Koude-isolatie	tot -20 °C
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Serie	VD PRO 1000 ESD
Eigenschap	Vario®-demping
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen