

**Hoge veterschoen zwart/blauw VD PRO 1800 ESD, S2 NB, EU-schoenmaat: 48****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092541 48 |
| GTIN | 4044348550380 |
| Artikelklasse | 09C |

Omschrijving**Uitvoering:**

Veiligheidsschoenen uit de serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.

- **Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Loopzool TPU Athletic ESD, lichtblauw.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.

Met **SECURA VARIO®-hieldemping**.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092542.

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46. Bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 50.

Opmerking promotietekst:

Veiligheidsschoenen van STEITZ SECURA hebben een systeem met meerdere wijdtes.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermpak: Aluminium

Koude-isolatie: tot -20 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|---|
| Kleur | zwart / blauw |
| Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| Koude-isolatie | tot -20 °C |
| Veiligheidsklasse | S2 |
| Materiaal teenbeschermpak | Aluminium |
| EU-schoenmaat | 48 |
| Serie | VD PRO 1000 ESD |
| Geslacht | Heren |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Producttype | Veiligheidslaarzen |