



Hoge veterschoen zwart/blauw VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA, EU-schoenmaat: 42



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092545 42 |
| GTIN | 4044348550977 |
| Artikelklasse | 09C |

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.

- **Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Loopzool TPU Athletics ESD.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.

Met BOA® draaisluiting.

Met **SECURA VARIO®-hieldemping.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Vorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46. Bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 50.
elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermkap: Aluminium

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Eigenschap: Draaisluiting
Eigenschap: Vario®-demping

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|---|
| Veiligheidsklasse | S2 |
| Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| Materiaal teenbeschermpak | Aluminium |
| EU-schoenmaat | 42 |
| Kleur | zwart / blauw |
| Serie | VD PRO 1000 ESD |
| Eigenschap | Draaisluiting |
| Eigenschap | Vario®-demping |
| Geslacht | Heren |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Producttype | Veiligheidslaarzen |