



## Hoge veterschoen zwart/blauw VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA, EU-schoenmaat: 45



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 092545 45     |
| GTIN          | 4044348551004 |
| Artikelklasse | 09C           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.

- **Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Loopzool TPU Athletics ESD.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.

Met BOA® draaisluiting.

Met **SECURA VARIO®-hieldemping.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Opmerking:

Vorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46. Bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 50.  
elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermkap: Aluminium

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Eigenschap: Draaisluiting  
Eigenschap: Vario®-demping

## Technische beschrijving

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Materiaal teenbeschermpak   | Aluminium   |
| Kleur                       | zwart / blauw   |
| Veiligheidsklasse           | S2  |
| Norm                        | Inlegzoolvoorziening<br>typegoedgekeurd<br>volgens DGUV regel 191 |
| EU-schoenmaat               | 45  |
| Serie                       | VD PRO 1000 ESD   |
| Eigenschap                  | Draaisluiting   |
| Eigenschap                  | Vario®-demping  |
| Geslacht                    | Heren   |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD   |
| Producttype                 | Veiligheidslaarzen  |