

Garant GRIDLINE

Led-lamp voor ToolTruck inclusief staanders, Type: 20**Bestelgegevens**

Bestelnummer	914873 20
GTIN	4045197893765
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

Verlichtingseenheid compleet met lichtbak, aansluitkabel en draagarmen voor het aansluiten op de staanders van gereedschapswagens en werkbankwagens. Eén draagarm met opening voor het doorvoeren van de kabel door de staanders. Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en flikkeringvrij, en heeft een neutraalwitte lichtkleur en een lichttemperatuur van 4000 K. De lamp bevat ingebouwde led-lampen. Deze lampen kunnen niet worden gewisseld.

T.b.v.:

Nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Levering:

Led-lamp inclusief netadapter, met Wieland-stekker voor aansluiting op kabelproller, 2 draagarmen.

Opmerking:

Kabelproller nr. 914890 maat DE meebestellen voor de stroomaansluiting.

Technische beschrijving

Lamp hoogte	33 mm
Lichtstroom	2800 lm

Lamp lengte	1030 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Lamp breedte	123 mm
Wattage	35 W
Uitsteeklengte draagarm	350 mm
Serie	ToolTruck
ATEX-zone	geen
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Producttype	Opbouwlamp

Accessoires

Led-lamp voor ToolTruckexclusief standers Type 20	914872 20
---	-----------