



Dopsleutelassortiment 3/4 inch-vierkant 15-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	644200
GTIN	4045197609885
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**.

Buitenvierkant volgens DIN 3120-B 20 met verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3120-D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

10 Doppen 6-kant: Nr. 644550 maat 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 Dwarsgreep met glijkop: 1 st.

1 Cardangewricht: 1 st.

2 Verlengstukken: 200 en 400 mm

1 Ratel: 1 st.

Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Technische beschrijving

Aantal delen	15
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	22-50 mm

Verpakking	Plaatstalen koffer
Lengte	540 mm
Breedte	190 mm
Hoogte	80 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 50 mm	644550 50
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 27 mm	644550 27
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 46 mm	644550 46
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 32 mm	644550 32
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 41 mm	644550 41
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 24 mm	644550 24
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 34 mm	644550 34
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 36 mm	644550 36
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 22 mm	644550 22
6-kant dop, 3/4 inch Sleutelwijdte 30 mm	644550 30