



Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang en korte arm, met kogelkop, poedercoating, Zeskant: 1,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	627372 1,5
GTIN	7610733243679
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Oppervlak vernikkeld, verchroomd, **poedercoating** en opvallende kleurcodering 'Rainbow' om snel de juiste maat te vinden.

Toepassing:

Dankzij de korte arm en de hoek van 100° ook geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

Oppervlak	poedercoating
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutellengte	82×6 mm
Zeskant	1,5 mm
Materiaal	Speciale PB Swiss Tools-legering
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Kogelkop aan het lange been	ja
Hoek van 100 graden	ja
kort been	ja
Lange uitvoering	ja
Producttype	Schroevendraaier

