



Set kogelkopschroevendraaiers voor binnenzeskantbouten, met Kraftform-handvat, Aantal schroevendraaiers: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	627410 8
GTIN	4013288101716
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte 6-kant schacht met kogelkop.

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen. Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchromd oppervlak, zwarte punt.

Levering:

Resp. 1 kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten nr. 627400: Maat 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	8
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met Kraftform-handvat Zeskant 12 mm	627400 12
--	-----------

Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met Kraftform-handvat Zeskant 8 mm	627400 8
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met Kraftform-handvat Zeskant 4 mm	627400 4
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met Kraftform-handvat Zeskant 5 mm	627400 5
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met Kraftform-handvat Zeskant 6 mm	627400 6
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met Kraftform-handvat Zeskant 2,5 mm	627400 2,5
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met Kraftform-handvat Zeskant 10 mm	627400 10
Kogelkopschroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met Kraftform-handvat Zeskant 3 mm	627400 3