

**12-kant dop, 3/4 inch, Sleutelwijdte: 7/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	644600 7/8
GTIN	4018754009312
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3120-D 20

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	33 mm
Lengte	51 mm
Sleutelwijdte	7/8 inch
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd

Producttype

Dop