



Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang en korte arm, met kogelkop, verchromd, Zeskant: 2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	627370 2
GTIN	7610733218974
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Oppervlak vernikkeld en verchromd.

Toepassing:

Dankzij de korte arm en de hoek van 100° ook geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Sleutellengte	92×7 mm
Zeskant	2 mm
Materiaal	Speciale PB Swiss Tools-legering
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Kogelkop aan het lange been	ja
Hoek van 100 graden	ja
kort been	ja
Lange uitvoering	ja
Producttype	Schroevendraaier

