



Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang en korte arm, met kogelkop, verchromd, Zeskant: 2,5mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 627370 2,5 |
| GTIN | 7610733218981 |
| Artikelklasse | 63D |

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Oppervlak vernikkeld en verchromd.

Toepassing:

Dankzij de korte arm en de hoek van 100° ook geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Sleutellengte | 113x9 mm |
| Oppervlak | vernikkeld en daarna verchromd |
| Zeskant | 2,5 mm |
| Materiaal | Speciale PB Swiss Tools-legering |
| Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten |
| Kogelkop aan het lange been | ja |
| Hoek van 100 graden | ja |
| kort been | ja |
| Lange uitvoering | ja |
| Producttype | Schroevendraaier |

