



**Precisie-slijpsteen voor uitwendig rondslijpen d×d×h (mm), 500×60×203,2,
Type:**



Bestelgegevens

Bestelnummer	594565
GTIN	9003170398671
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-slijpstenen voor uitwendig rondslijpen, keramische binding. De slijpsteenstructuur met optimale afstemming van korrel- en bindingsvolume, bindingssterkte en productieproces onderscheiden zich door:

- **Grote snijcapaciteit, verkorte slijptijden en geringe slijtage.**
- **Geringe thermische belasting, koel slijpend.**
- **Voorkoming van uitvaltijden door lange dresscycli.**

Specificatie: 89A 802J5 AV217. Edelkorund voor **universeel** gebruik.

Toepassing:

- **Universeel toepasbaar bij uitwendig rondslijpen (slijpen in lengterichting, insteekslijpen recht/schuin).**
- **In de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij op alle normaal in de handel verkrijgbare slijpmachines (bijv. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)**
- **Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.**

Opmerking:

Ook geschikt voor vlakslijpen.

Vorm: 1

Vorm: 1

Technische beschrijving

Slijpprocessen	Uitwendig rond
Slijpmiddel	Edelkorund
Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	89A 80J5 AV217
Vorm	1
Schijf-Ø D	500 mm
Schijfbreedte T	60 mm
Productnaamattribuut	500×60×203,2
Boring-Ø H	203,2 mm