

**Strato precisie-vlakslijpschijf dxdxh (mm), 300x50x76,2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	590420
GTIN	9003176645069
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Universeel inzetbaar op pendelslijpmachines, daarom veel minder vaak per dag verwisselen van slijpschijven.**
- **Gebruik op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch& Baltrusch, Geibel& Hotz, Jones& Shipman.**
- **Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.**

Hoogrendement-vlakslijpschijven met zeer poreus bindingsysteem voor gereduceerde thermische belasting en minimale dressdiamantslijtage.

Speciaal behandeld edelkorund voor de bewerking van **ongelegeerde en laaggelegeerde, ongeharde staalsoorten.**

Vorm 7 met uitsparing aan weerszijden.

**Toepassing:**

Voor het grof slijpen (voorfrezen).

**Specificatie:**

**F13A46HH11V-Strato steel low alloyed.**

**Opmerking:**

Profiel-vlakslijpschijven op aanvraag leverbaar.

Vorm: 7

Uitsparingsdiepte G 2: 10 mm

## Technische beschrijving

Slijpprocessen	Vlakslijpen
Slijpmiddelaanduiding	A
Vorm	7
Schijf-Ø D	300 mm
Schijfbreedte T	50 mm
Productnaamattribuut	300×50×76,2
Boring-Ø H	76,2 mm
Uitsparings-Ø P	155 mm
Uitsparingsdiepte F 1	10 mm
Uitsparingsdiepte G 2	10 mm
Producttype	Vlakslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		