



**Precisie-slijpsteen voor uitwendig rondslijpen d×d×h (mm), 350×32×127,
Type:**



Bestelgegevens

Bestelnummer	594225
GTIN	9003176501273
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Uitvoering:

hoogrendement-slijpstenen voor uitwendig rondslijpen, keramische binding. De slijpsteenstructuur met optimale afstemming van korrel- en bindingsvolume, bindingssterkte en productieproces onderscheiden zich door:

- **Grote snijcapaciteit, verkorte slijptijden en geringe slijtage.**
- **Geringe thermische belasting, koel slijpend.**
- **Voorkoming van uitvaltijden door lange dresscycli.**

Specificatie: 89A 802J5 AV217. Edelkorund voor **universeel** gebruik.

Toepassing:

- **Universeel toepasbaar bij uitwendig rondslijpen (slijpen in lengterichting, insteekslijpen recht/schuin).**
- **In de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij op alle normaal in de handel verkrijgbare slijpmachines (bijv. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)**
- **Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.**

Opmerking:

Ook geschikt voor vlakslijpen.

Vorm: 1

Vorm: 1

Technische beschrijving

Slijpprocessen	Uitwendig rond
Slijpmiddel	Edelkorund
Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	89A 80J5 AV217
Vorm	1
Schijf-Ø D	350 mm
Schijfbreedte T	32 mm
Productnaamattribuut	350×32×127
Boring-Ø H	127 mm