

HOLEX**Endoscoopsonde, buigbaar, flexibel, Ø 4,5 mm, Sondelengte: 3000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492944 3000
GTIN	4045197893789
Artikelklasse	42L

Omschrijving**Uitvoering:**

2x 180° buigbare sondekop: Sonde met handgreep en instelhendel voor het buigen van de camerakop in twee richtingen (maximaal 2x 180°). Voor de inspectie van holle ruimten aan de achterzijde ten opzichte van de sonde-invoerrichting is geen extra sondespiegel nodig. Een vastzetfunctie voor de gekozen gebogen positie maakt werken zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk. Complete sonde dankzij beschermingslang van metaalvlechtwerk bijzonder resistent. Beeldopeningshoek 90°.

Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met dimbare, witte leds. Kijkrichting 0°.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Ideaal voor de controle van moeilijk toegankelijke ruimtes, bijv. **automotive:** motor, versnellingsbak, tank, carrosserie, dashboard, voor keurmeesters. **Luchtvaart:** aandrijfwerken, turbines, leidingsystemen. **Bouw:** beoordeling van bouwsubstantie, waterschade, aantasting door ongedierte. **Leidingbouw:** lasnaden, opsporen van vuil en vreemde voorwerpen, lekkages. **Hydraulische systemen:** cilinders, lekkages. **Verwarming, sanitair, airconditioning:** kachels, schoorstenen, boilers, airconditionings, rioleringen. **Ongediertebestrijding:** bijenkorven, wespennesten, vogelnesten, insectengangen. **Politie, douane:** voertuigcontrole, goederencontrole.

T.b.v.:

Alle endoscoopuitvoeringen nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Opmerking:

Andere sondetypes (tot 30 m) met andere sondekop-Ø en kijkrichtingen op aanvraag.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 67
Cameraresolutie	640×480 px
Productnaamattribuut	Ø 4,5 mm
Producttype	Sonde