

**Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 11X13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	619705 11X13
GTIN	4045197673367
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met ovale, stroeve schacht, zeer stabiel. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskantring.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Maximale ring-Ø D ₁ max	22,8 mm
Sleutelwijdte ₁	11 mm
Maximale ringhoogte h ₁ max	8,5 mm
Maximale ringhoogte h ₂ max	10,5 mm
Sleutellengte L	174 mm
Sleutelwijdte ₂	13 mm
Maximale ring-Ø D ₂ max	25,3 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel