



Doorsteekdoppenset 18-delig, metrisch / inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	619500
GTIN	4045197607416
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

6-kant doorsteekdoppen met buitenzeskantopname, precisieratel met 60 tanden, omschakelbaar.

Toepassing:

Voor flexibel vastdraaien van moeren op tapeinden en draadeinden. Voor rechtsom en linksom aanhalen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Inhoud:

Doorsteekdoppen metrisch: 8 st. gr. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm

Doorsteekdoppen inch: 8 st. maat 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 inch

Doorsteekverlengstuk: 1 st. gr. 75 mm

Doorsteekratel: 1 st. / omschakelbaar

Technische beschrijving

Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	8-19 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	5/16-3/4 inch
Aantal delen	18
Aantal tanden ratel	60

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Dopsleutel