



Hoge veterschoen antraciet STAVANGER Bau GORE II, S3 XB, EU-schoenmaat: 44



Bestelgegevens

Bestelnummer	092782 44
GTIN	4044348293805
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge veterschoen STAVANGER Bau GORE II met GORE-TEX® membraan voor een ademend, maar waterdicht bovenmateriaal van soepel waterproof leer. Goede bestendigheid tegen zuren en logen. Hoge snijvastheid en mechanische belastbaarheid. Breed standvlak. Zeer goede antislipwerking ook op gladde, natte en oliebesmeurde vloeren. Met **SECURA VARIO®-hieldemping** en hittebestendig tot ca. 220 °C.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan Alpine, antraciet.**
- **Versterkte neusbescherming.**
- **Veterhaken.**
- **Verhoogde schacht.**
- **Gevoerde rand.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Opmerking:

Voorraadartikel in EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in EU-schoenmaten 36 – 51.

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpap: Staal

Doorloopzekerheid: Staal

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C

Koude-isolatie: tot -20 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Koude-isolatie	tot -20 °C
EU-schoenmaat	44
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Veiligheidsklasse	S3
Doorloopzekerheid	Staal
Materiaal teenbeschermpap	Staal
Eigenschap	Vario®-demping
Geslacht	Heren
Producttype	Veiligheidslaarzen