

**Precisie-slijpsteen voor inwendig rondslijpen dxdxh (mm), 20x20x6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	595023
GTIN	9003176647285
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-slijpstenen voor inwendig rondslijpen, speciaal korund met keramische binding.

Toepassing:

Universeel toepasbaar bij inwendig rondslijpen, bijv. voor het slijpen van doorlopende boringen, passingen.

Specificatie:

97A802I5V112 Steel universal.

Vorm: 5

Uitsparingsdiepte F 1: 7 mm

Technische beschrijving

Slijpprocessen	Inwendig rond
Slijpmiddel	Speciaal korund met hoog rendement
Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	97A802I5V112 Steel universal
Vorm	5

Schijf-Ø D	20 mm
Schijfbreedte T	20 mm
Productnaamattribuut	20×20×6
Boring-Ø H	6 mm
Uitsparings-Ø P	13 mm
Uitsparingsdiepte F 1	7 mm
Producttype	Slijpsteen voor inwendig rondlijpen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		