



Ringsleutels, recht, voor Torx®-schroeven, Torx®-profiel: E6XE8



Bestelgegevens

Bestelnummer	619400 E6XE8
GTIN	4018754022342
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, rechte vorm. Vlakke koppen en dunne ringen voor kleine ruimtes. Schacht met dubbel T-profiel.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, vernikkeld en daarna verchromd.

Sleutellengte L: 115,5 mm

Maximale ring- \varnothing D₁ max: 9,6 mm

Maximale ring- \varnothing D₂ max: 11,6 mm

Maximale ringhoogte h_{1 max}: 4,5 mm

Maximale ringhoogte h_{2 max}: 5,5 mm

Technische beschrijving

Torx®-profiel ₂	E8
Maximale ring- \varnothing D ₁ max	9,6 mm
Maximale ring- \varnothing D ₂ max	11,6 mm
Maximale ringhoogte h _{2 max}	5,5 mm
Maximale ringhoogte h _{1 max}	4,5 mm
Sleutellengte L	115,5 mm
Torx®-profiel ₁	E6
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Producttype	Schroefleutel

