



## Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 12X14mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	619705 12X14
GTIN	4045197673374
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met ovale, stroeve schacht, zeer stabiel. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

### Technische beschrijving

Maximale ring-Ø $D_1$ max	22,8 mm
Sleutelwijdte $s_1$	12 mm
Maximale ringhoogte $h_{2,max}$	10,5 mm
Sleutelwijdte $s_2$	14 mm
Sleutellengte L	174 mm
Maximale ring-Ø $D_2$ max	25,3 mm
Maximale ringhoogte $h_{1,max}$	8,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel