



Hoge veterschoen zwart/blauw SST 7300 ESD, S2 XB, EU-schoenmaat: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	092656 40
GTIN	4044348517390
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen VARIO FLEX PRO met **VARIO Multiflex®-technologie** en **SST (STEITZ SURE STEP®) zool** voor oliebesmeurde of vette vloeren.

- **Bovenmateriaal van zacht nubuckleer.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan Sure Step (SST), grijs-blauw.**
- **Versterkte neusbescherming.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Opmerking:

Voorraadartikel in EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in EU-schoenmaten 36 – 47.

Elektrische isolatie: ESD

Veiligheidsklasse: EN ISO 20345 - S2

Materiaal teenbeschermkap: Aluminium

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): meer dan 200 °C °C

Norm: DGUV 191

Technische beschrijving

EU-schoenmaat	40
Veiligheidsklasse	S2
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C °C
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal teenbeschermpap	Aluminium
Serie	SST 7000 ESD
Geslacht	Heren
Elektrische isolatie	ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen