



Hoge veterschoen antraciet OSLO Bau GORE II, S3 NB, EU-schoenmaat: 45



Bestelgegevens

Bestelnummer	092785 45
GTIN	4044348290491
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge veterschoen OSLO Bau GORE II met GORE-TEX® membraan voor een ademend, maar waterdicht bovenmateriaal van soepel waterproof leer. Met **SECURA VARIO®-hieldemping**.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan Alpine, antraciet.**
- **Gevoerde rand.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **Versterkte neusbescherming.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

Norm:

Hoge veterschoen OSLO Bau GORE II met GORE-TEX® membraan voor een ademend, maar waterdicht bovenmateriaal van soepel waterproof leer.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan Alpine, antraciet.**
- **Gevoerde rand.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **Versterkte neusbescherming.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092786.

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 39 – 51.

Opmerking promotietekst:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092786.

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpak: Staal

Doorloopzekerheid: Staal

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C

Koude-isolatie: tot -20 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpak	Staal
EU-schoenmaat	45
Doorloopzekerheid	Staal
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Koude-isolatie	tot -20 °C
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Veiligheidsklasse	S3
Geslacht	Heren
Producttype	Veiligheidslaarzen