



## Hoge veterschoen antraciet OSLO Bau GORE II, S3 XB, EU-schoenmaat: 50



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092786 50
GTIN	4044348487822
Artikelklasse	09C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoge veterschoen OSLO Bau GORE II met GORE-TEX® membraan voor een ademend, maar waterdicht bovenmateriaal van soepel waterproof leer. Met **SECURA VARIO®-hieldemping**.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan Alpine, antraciet.**
- **Gevoerde rand.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Versterkte neusbescherming.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 39 – 51.

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermkap: Staal

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Veiligheidsklasse	S3
EU-schoenmaat	50
Materiaal teenbeschermer	Staal
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Geslacht	Heren
Producttype	Veiligheidslaarzen