



Hoge veterschoen antraciet OSLO Bau GORE II, S3 NB, EU-schoenmaat: 51



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092785 51 |
| GTIN | 4044348487792 |
| Artikelklasse | 09C |

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge veterschoen OSLO Bau GORE II met GORE-TEX® membraan voor een ademend, maar waterdicht bovenmateriaal van soepel waterproof leer. Met **SECURA VARIO®-hieldemping**.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan Alpine, antraciet.**
- **Gevoerde rand.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **Versterkte neusbescherming.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

Norm:

Hoge veterschoen OSLO Bau GORE II met GORE-TEX® membraan voor een ademend, maar waterdicht bovenmateriaal van soepel waterproof leer.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan Alpine, antraciet.**
- **Gevoerde rand.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **Versterkte neusbescherming.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092786.

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 39 – 51.

Opmerking promotietekst:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092786.

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpak: Staal

Doorloopzekerheid: Staal

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C

Koude-isolatie: tot -20 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

| | |
|---|---|
| Koude-isolatie | tot -20 °C |
| Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| EU-schoenmaat | 51 |
| Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) | Meer dan 200 °C |
| Materiaal teenbeschermpak | Staal |
| Doorloopzekerheid | Staal |
| Veiligheidsklasse | S3 |
| Geslacht | Heren |
| Producttype | Veiligheidslaarzen |