



Hoge veterschoen antraciet OSLO Bau GORE II, S3 XB, EU-schoenmaat: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	092786 40
GTIN	4044348293324
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge veterschoen OSLO Bau GORE II met GORE-TEX® membraan voor een ademend, maar waterdicht bovenmateriaal van soepel waterproof leer. Met **SECURA VARIO®-hieldemping**.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan Alpine, antraciet.**
- **Gevoerde rand.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Versterkte neusbescherming.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 39 – 51.

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermkap: Staal

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse	S3
Materiaal teenbeschermer	Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
EU-schoenmaat	40
Geslacht	Heren
Producttype	Veiligheidslaarzen