



## Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 19X22mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	619200 19X22
GTIN	4018754021970
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging, bijzonder handzaam en licht. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

### Technische beschrijving

Sleutelwijdte $s_1$	19 mm
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	15 mm
Sleutellengte L	230 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	13 mm
Sleutelwijdte $s_2$	22 mm
Maximale ring-Ø $D_1\max$	33 mm
Maximale ring-Ø $D_2\max$	37 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd (splintervrij)
open ring	ja
Producttype	Schroefsleutel