

**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 125x20x32, Type: EK80****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 596100 EK80   |
| GTIN          | 9003172817194 |
| Artikelklasse | 53Y           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen** met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. **Universeel toepasbaar** op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

**Toepassing:**

Voor geharde staalsoorten en HSS.

**Specificatie:**

**Edelkorund** wit, hardheidsgraad M.

**Levering:**

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

**Opmerking:**

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

**Technische beschrijving**

|                |      |
|----------------|------|
| Korrelgrootte  | 80   |
| Fijnheidsgraad | fijn |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Slijpmiddelaanduiding   | A                                |
| Maximale omtreksnelheid | 40 m/s                           |
| Specificatie            | Edelkorund wit, hardheidsgraad M |
| Slijpmiddel             | Edelkorund wit                   |
| Slijpprocessen          | Slijpmachine                     |
| Binnen-Ø reduceerring   | 25 mm                            |
| Binnen-Ø reduceerring   | 20 mm                            |
| Binnen-Ø reduceerring   | 16 mm                            |
| Vorm                    | 1                                |
| Schijf-Ø D              | 125 mm                           |
| Schijfbreedte T         | 20 mm                            |
| Productnaamattribuut    | 125×20×32                        |
| Boring-Ø H              | 32 mm                            |
| Producttype             | Slijpmachinesteen                |

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Reduceerringenset Voor boring van slijpsteen 32 mm | 596000 32 |
|--|-----------|