



## Ringsleutels, recht, voor Torx®-schroeven, Torx®-profiel: E10XE12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	619400 E10XE12
GTIN	4018754022359
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed, rechte vorm. Vlakke koppen en dunne ringen voor kleine ruimtes. Schacht met dubbel T-profiel.

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, vernikkeld en daarna verchromd.

Sleutellengte L: 149,5 mm

Maximale ring- $\varnothing$   $D_1$  max: 13,7 mm

Maximale ring- $\varnothing$   $D_2$  max: 15,7 mm

Maximale ringhoogte  $h_{1\max}$ : 6,5 mm

Maximale ringhoogte  $h_{2\max}$ : 7,5 mm

### Technische beschrijving

Torx®-profiel <sub>2</sub>	E12
Maximale ring- $\varnothing$ $D_1$ max	13,7 mm
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	7,5 mm
Sleutellengte L	149,5 mm
Maximale ring- $\varnothing$ $D_2$ max	15,7 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	6,5 mm
Torx®-profiel <sub>1</sub>	E10
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Producttype	Schroefleutel

