

**Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 14X17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	619705 14X17
GTIN	4045197673381
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met ovale, stroeve schacht, zeer stabiel. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskantring.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	195 mm
Sleutelwijdte s_1	14 mm
Maximale ring- \varnothing D_1 max	27,4 mm
Maximale ringhoogte $h_{2\text{ max}}$	12,5 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	31,4 mm
Sleutelwijdte s_2	17 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\text{ max}}$	11 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel