



## Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 22X24mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	619200 22X24
GTIN	4018754021994
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging, bijzonder handzaam en licht. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

### Technische beschrijving

Maximale ring-Ø D <sub>1</sub> max	37 mm
Maximale ring-Ø D <sub>2</sub> max	40,5 mm
Maximale ringhoogte h <sub>1</sub> max	15 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	24 mm
Sleutellengte L	245 mm
Maximale ringhoogte h <sub>2</sub> max	16 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	22 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd (splintervrij)
open ring	ja
Producttype	Schroefsleutel