



Ringsleutels, recht, voor Torx®-schroeven, Torx®-profiel: E14XE18



Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 619400 E14XE18 |
| GTIN | 4018754022366 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, rechte vorm. Vlakke koppen en dunne ringen voor kleine ruimtes. Schacht met dubbel T-profiel.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, vernikkeld en daarna verchromd.

Sleutellengte L: 185 mm

Maximale ring- \varnothing D_1 max: 17,8 mm

Maximale ring- \varnothing D_2 max: 22,5 mm

Maximale ringhoogte $h_{1\max}$: 8 mm

Maximale ringhoogte $h_{2\max}$: 9,5 mm

Technische beschrijving

| | |
|--|--------------------|
| Maximale ring- \varnothing D_1 max | 17,8 mm |
| Torx®-profiel $_2$ | E18 |
| Sleutellengte L | 185 mm |
| Maximale ringhoogte $h_{1\max}$ | 8 mm |
| Maximale ring- \varnothing D_2 max | 22,5 mm |
| Torx®-profiel $_1$ | E14 |
| Maximale ringhoogte $h_{2\max}$ | 9,5 mm |
| Productieproces | matrijsgesmeed |
| Materiaal | Chrome-Alloy-Steel |
| Producttype | Schroefleutel |

