



Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 17X19mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	619705 17X19
GTIN	4045197673398
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met ovale, stroeve schacht, zeer stabiel. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskantring.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	213 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\ max}$	12 mm
Maximale ring- \varnothing $D_1\ max$	31,2 mm
Sleutelwijdte s_2	19 mm
Maximale ringhoogte $h_{2\ max}$	13 mm
Maximale ring- \varnothing $D_2\ max$	33,3 mm
Sleutelwijdte s_1	17 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel