



## Ringsleutels, recht, voor Torx®-schroeven, Torx®-profiel: E20XE24



### Bestelgegevens

Bestelnummer	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed, rechte vorm. Vlakke koppen en dunne ringen voor kleine ruimtes. Schacht met dubbel T-profiel.

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, vernikkeld en daarna verchromd.

Sleutellengte L: 227 mm

Maximale ring-Ø  $D_1$  max: 24,7 mm

Maximale ring-Ø  $D_2$  max: 29,2 mm

Maximale ringhoogte  $h_{1\max}$ : 10,5 mm

Maximale ringhoogte  $h_{2\max}$ : 12,5 mm

### Technische beschrijving

Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	12,5 mm
Maximale ring-Ø $D_2$ max	29,2 mm
Sleutellengte L	227 mm
Torx®-profiel $_1$	E20
Torx®-profiel $_2$	E24
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	10,5 mm
Maximale ring-Ø $D_1$ max	24,7 mm
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Producttype	Schroefsleutel

