



## Dopsleutelassortiment, 1 inch-vierkant 14-delig



### Bestelgegevens

Bestelnummer	646500
GTIN	4018754080175
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**.

Buitenvierkanten volgens DIN 3120-B 25 met verende pen.

Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 25 met boring en ontgrendelingsknop.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M30 – M52.

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

#### Levering:

4 Doppen – 12-kant: resp. 1 st. nr. 647000 maat 46; 50; 55; 60

4 Doppen – 6-kant: resp. 1 st. nr. 647100 maat 65; 70; 75; 80

1 Hoekgewricht: 1 st.

1 Glijkop: Nr. 648200

1 Handgreep: Nr. 648700

2 Verlengstukken: resp. 1 st. nr. 648000 maat 200; 410

1 Ratelkop: Nr. 647500

Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Hoogte: 122 mm

Aandrijfvierkant: 1 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 65-80 mm

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 46-60 mm

### Technische beschrijving

Aantal delen	14
--------------	----

Bitsoort	12-kant dopsleutel
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant	1 inch
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	65-80 mm
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	46-60 mm
Verpakking	Plaatstalen koffer
Lengte	785 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	122 mm
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Glijkop, 1 inch zonder handgreep	648200
Verlengstuk, 1 inch Totale lengte 200 mm	648000 200
6-kant dop, 1 inch Sleutelwijdte 80 mm	647100 80
12-kant dop, 1 inch Sleutelwijdte 55 mm	647000 55
6-kant dop, 1 inch Sleutelwijdte 70 mm	647100 70
Handgreep voor 1 inch	648700
12-kant dop, 1 inch Sleutelwijdte 60 mm	647000 60
12-kant dop, 1 inch Sleutelwijdte 46 mm	647000 46
Verlengstuk, 1 inch Totale lengte 410 mm	648000 410
12-kant dop, 1 inch Sleutelwijdte 50 mm	647000 50
6-kant dop, 1 inch Sleutelwijdte 65 mm	647100 65
6-kant dop, 1 inch Sleutelwijdte 75 mm	647100 75
Ratelkop 1 inch zonder handvat	647500