



Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 30X32mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	619200 30X32
GTIN	4018754022021
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging, bijzonder handzaam en licht. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte z_2	32 mm
Maximale ring- \varnothing D_2 max	50,5 mm
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	22 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	20 mm
Sleutellengte L	300 mm
Sleutelwijdte z_1	30 mm
Maximale ring- \varnothing D_1 max	48,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd (splintervrij)
open ring	ja
Producttype	Schroefsleutel