

**Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 22X24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	619705 22X24
GTIN	4045197673411
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met ovale, stroeve schacht, zeer stabiel. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

**Norm:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

Sleutellengte L	243 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	24 mm
Maximale ring-Ø D <sub>1</sub> max	38,5 mm
Maximale ringhoogte h <sub>1</sub> max	15 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	22 mm
Maximale ringhoogte h <sub>2</sub> max	16 mm
Maximale ring-Ø D <sub>2</sub> max	42 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel