



## Ringratelsleutel voor Torx®-schroeven, Torx®-profiel: E6XE8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	619440 E6XE8
GTIN	4045197229960
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Met bijzonder lichtlopende ratelringen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Totale lengte L: 130 mm

Maximale ring-Ø D1: 16,5 mm

Maximale ring-Ø D2: 17 mm

Maximale ringhoogte h<sub>1</sub>: 6,5 mm

Maximale ringhoogte h<sub>2</sub>: 7 mm

### Technische beschrijving

Maximale ringhoogte h <sub>2</sub>	7 mm
Torx®-profiel <sub>2</sub>	E8
Torx®-profiel <sub>1</sub>	E6
Totale lengte L	130 mm
Maximale ring-Ø D2	17 mm
Maximale ringhoogte h <sub>1</sub>	6,5 mm
Maximale ring-Ø D1	16,5 mm
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel