



Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 11X13mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	619200 11X13
GTIN	4018754021925
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging, bijzonder handzaam en licht. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte z_2	13 mm
Sleutelwijdte z_1	11 mm
Maximale ringhoogte $h_{2,max}$	10 mm
Maximale ringhoogte $h_{1,max}$	9 mm
Maximale ring-Ø D_2,max	24 mm
Sleutellengte L	170 mm
Maximale ring-Ø D_1,max	21,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd (splintervrij)
open ring	ja
Producttype	Schroefsleutel