



Ratelkop, 3/4 inch met handgreep



Bestelgegevens

Bestelnummer	645100
GTIN	2050001016225
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf- / verbindingdelen volgens DIN 3122 / 3123, buitenvierkant volgens DIN 3120 B 20 met verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3120 D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3122-D 20

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Aandrijfvierkant: 3/4 inch

Aantal tanden: 36

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	3/4 inch
Norm	DIN 3122
totale lengte	622 mm
Aantal tanden	36
Werkhoek	10 graden
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd
Ratelkop breedte	70 mm
Producttype	Ratel

Accessoires

Ratelkop 3/4 inch zonder handvat	645000
Reservedelen-assortiment 3/4 inch	645200